

## ЦЕМЕНТЫ

# Build-It® Fiber Reinforced™ - многоцелевой КОМПОЗИТНЫЙ цемент двойного отверждения

### Общие сведения

Build-It F.R. уникальный материал, который обладает всеми характерными чертами идеального материала для изготовления культовых вкладок, восстановления культи, для фиксации штифтов или как реставрационный материал для сэндвич-техники.

Build-It F.R. - прочный, эластичный, содержит фтор, рентгеноконтрастный, что позволяет выявить даже края материала на рентгеновских снимках. Его можно использовать под всеми керамическими и композитными реставрациями.

Особенностью материала двойного отверждения есть армирование специально разработанными стекловолокнами (такие же применяются в композитном материале Alert® Condensable), которые обеспечивают не только высокую прочность, необходимую эластичность конструкции и распределение прилагаемых нагрузок по всему объему конструкции! Это свойство материала помогает компенсировать недостаток эластичности оставшихся тканей дентина и препятствует дальнейшему разрушению зуба.


### Почему BUILD-It F.R.?

- Универсальный.
- Пластичный.
- Лучшая прочность на сжатие.
- Прост и удобен в применении.
- Лучшая прочность на изгиб.
- Обладает хорошей силой сцепления.
- Имеет хорошую эстетику.

**Теперь, стоматолог самостоятельно за несколько минут, может изготовить идеальную по форме стекловолоконную культовую вкладку, отвечающую всем необходимым требованиям.**




Compressive Strength  
(Mpa)



По данным: Dr. John M. Powers, Professor  
/Univer. of Texas-Houston/



Flexural Strength  
(Mpa)



По данным: Dr. John M. Powers, Professor  
/Univer. of Texas-Houston/



Бренд (Производитель)	вид отверждения	фасовка	твёрдость по Кнейпу	оттенки
Build-It F.R. (Pentron)	двойного отверждения	кликер и картридж	70	5
Clearfil Photo Core (Kuraray)	светоотверждения	шприц и капсула	81	1
Rebilda LC (Voco/Patterson)	светоотверждения	шприц	48	2
Bis-Core (Bisco)	двойного отверждения	-	65	2
Clearfil Core (Kuraray)	самоотверждаемый	шприц	50	1
Luxacore Automix Dual (DMG)	двойного отверждения	кликер и картридж	56	3

Источник данных REALITY 2005

### Назначение

Для изготовления культовых вкладок, восстановления культи и фиксации штифтов.

### Оттенки

5 оттенков:

- A2; A3; Gold; Blue; Opaceous White.

### Комплектация

Материал поставляется в картриджах - 25мл., в кликерах 4мл./8,6г.

отдельные оттенки:

- N32FA ... N32FE отдельный кликер 4мл./8,6г.
- N32AA ... N32AE отдельный картридж 25мл.

наборы:

- N32F набор Mini-Mix: 5кл. x 8,6г.
- N38AA...N38AF набор форм мал.: 10шт.
- N38 набор форм бол.: 150шт., держатель.

(формы многоразового использования, изготовлены из силикона)

Два года подряд  
BUILD-IT F.R. отмечался  
независимыми изданиями:

